

**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 17mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614805 17
GTIN	4062406649609
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	17 mm
Înălțime inel h_2	10,8 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime falcă h_1	7,4 mm
Ø inelului D	33,4 mm
Lățime falcă l	38,4 mm
Lungime cheie L	223 mm
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabile

