

**Cheie fixă / inelară cu clichet, Deschiderea cheii: 30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614805 30
GTIN	4062406649678
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.  
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

Lățime falcă l	62,4 mm
Ø inelului D	59,7 mm
Înălțime falcă h <sub>1</sub>	11,4 mm
Înălțime inel h <sub>2</sub>	16,6 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Deschiderea cheii	30 mm
Lungime cheie L	403 mm
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabile

