

**HOLEX****Cheie fixă / cheie inelară cu clichet reversibile, cotite la 15°, Deschiderea cheii: 9mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614828 9
GTIN	4062406649739
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.  
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Descriere tehnică**

Deschiderea cheii	9 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime falcă $h_1$	5 mm
Lățime falcă $l$	21,9 mm
Înălțime inel $h_2$	7,6 mm
Ø inelului $D$	20,9 mm
Lungime cheie $L$	153 mm
Poziție inel	15 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromat mat
Clichet reversibil	da
Tip produs	Chei reglabile