

HOLEX**Cheie fixă / cheie inelară cu clichet reversibile, cotate la 15°, Deschiderea cheii: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614828 10
GTIN	4062406649746
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Lungime cheie L	153 mm
Înălțime inel h ₂	7,6 mm
Deschiderea cheii	10 mm
Ø inelului D	20,9 mm
Înălțime falcă h ₁	5 mm
Lățime falcă l	21,9 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	15 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromat mat
Clichet reversibil	da
Tip produs	Chei reglabile