

HOLEX**Cheie fixă / cheie inelară cu clichet reversibile, cotite la 15°, Deschiderea cheii: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614828 8
GTIN	4062406649722
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Dimensiuni deschidere chei	metric
Lățime falcă l	18,4 mm
Deschiderea cheii	8 mm
Lungime cheie L	135 mm
Înălțime inel h ₂	6,9 mm
Înălțime falcă h ₁	4,6 mm
Ø inelului D	17,4 mm
Poziție inel	15 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromat mat
Clichet reversibil	da
Tip produs	Chei reglabile