

HOLEX**Cheie fixă / cheie inelară cu clichet reversibile, cotite la 15°, Deschiderea cheii: 11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614828 11
GTIN	4062406649753
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Ø inelului D	22,9 mm
Înălțime falcă h ₁	5,4 mm
Lungime cheie L	166 mm
Lățime falcă l	23,9 mm
Deschiderea cheii	11 mm
Înălțime inel h ₂	8,2 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Poziție inel	15 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromat mat
Clichet reversibil	da
Tip produs	Chei reglabile