



## Set de chei fixe / chei inelare cu clichet, în husă reversibilă, cotite la 15°, Număr de chei: 10



### Date comandă

Numărul de comandă	614838 10
GTIN	4062406649852
Clasa articolului	62A

### Descriere

**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.

Rază de lucru extrem de mică de 5°.

În trusă practică textilă rulabilă.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

**Livrare:**

Câte 1 cheie Cod 614828 în mărimile 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

### Descriere tehnică

Număr de chei	10
Poziție inel	15 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat mat
Dimensiuni deschidere chei	metric

Clichet reversibil	da
Tip produs	Chei reglabile

## Accesorii

Cheie fixă / cheie inelară cu clichetreversibile, cotite la 15° Deschiderea cheii 8 mm	614828 8
Cheie fixă / cheie inelară cu clichetreversibile, cotite la 15° Deschiderea cheii 9 mm	614828 9
Cheie fixă / cheie inelară cu clichetreversibile, cotite la 15° Deschiderea cheii 10 mm	614828 10
Cheie fixă / cheie inelară cu clichetreversibile, cotite la 15° Deschiderea cheii 11 mm	614828 11
Cheie fixă / cheie inelară cu clichetreversibile, cotite la 15° Deschiderea cheii 13 mm	614828 13
Cheie fixă / cheie inelară cu clichetreversibile, cotite la 15° Deschiderea cheii 14 mm	614828 14
Cheie fixă / cheie inelară cu clichetreversibile, cotite la 15° Deschiderea cheii 16 mm	614828 16
Cheie fixă / cheie inelară cu clichetreversibile, cotite la 15° Deschiderea cheii 17 mm	614828 17
Cheie fixă / cheie inelară cu clichetreversibile, cotite la 15° Deschiderea cheii 18 mm	614828 18
Cheie fixă / cheie inelară cu clichetreversibile, cotite la 15° Deschiderea cheii 19 mm	614828 19