

HOLEX**Cheie fixă / cheie inelară cu clichet reversibile, cotite la 15°, Deschiderea cheii: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	614828 16
GTIN	4062406649807
Clasa articolului	62A

Descriere**Execuție:**

Forjată în matriță. Capăt inelar cu clichet deosebit de ușor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat mat.

Descriere tehnică

Lățime falcă l	34,4 mm
Ø inelului D	31,4 mm
Deschiderea cheii	16 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Lungime cheie L	207 mm
Înălțime inel h ₂	10,5 mm
Înălțime falcă h ₁	6,9 mm
Poziție inel	15 grad
Număr de dinți	72
Unghi prindere	5 grad
Material	Oțel crom-vanadiu

Suprafață	cromat mat
Clichet reversibil	da
Tip produs	Chei reglabile