

Garant

Freze cu (diamant policristalin) PKD, cu răcire interioară frezare dreaptă, PKD, Ø h10 DC: 12 mm



Date comandă

Numărul de comandă	209610 12
GTIN	4045197478061
Clasa articolului	11Y

Descriere

Execuție:

Freză cu diamant policristalin (PKD) ultraperformantă pentru **cele mai ridicate cerințe în ceea ce privește rata de îndepărtare a materialului** la prelucrarea **GRP, CRP și a grafitului.**

Unghi față de axă 0°.

Tăiere dreaptă pentru utilizare neutră.

Răcire interioară: da

Toleranță Ø nominal: h10

Număr de dinți Z: 2

Direcția de așchiere: Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Număr de dinți Z: 2

Lungimea tăișului L_c : 20 mm

Lungime activă L_1 incl. degajare: 30 mm

Ø de degajare D_1 : 11 mm

Lungimea totală L: 100 mm

Ø cozii D_c : 12 mm

Descriere tehnică

Avans f_z pentru frezarea canalelor în grafit	0,14 mm
Ø de degajare D_1	11 mm
Număr de dinți Z	2
Ø tăișului D_c	12 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	30 mm

Avans f_z pentru frezarea canalelor în GRP CRP	0,08 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Ø cozii D_s	12 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lungimea tăișului L_c	20 mm
Direcția de așchiere	Horizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Toleranță Ø nominal	h10
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	PKD
Materialul sculei	PKD
Standard	Normă de fabricație
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Răcire interioară	da
Inel colorat	negru
Tip produs	Freză

Servicii

Secțiunea șlefuită a cozii cu funcție de siguranță pentru mandrină cu strângere rapidă – fretare Ø cozii sculei 12 mm	SZ2025 12
Coadă Tip HB	129100 HB