

**Disc de circular grosier, Ø×grosime: 225X2mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 177450 225X2 |
| GTIN | 4045197700605 |
| Clasa articolului | 12T |

Descriere**Execuție:**

Execuție de precizie și calitate superioară la preț avantajos. **Suprafața vaporizată** protejează împotriva încălzirii cu material.

Aplicație:

La mașinile cu viteză redusă de funcționare (cca. 50 rev. / min). **Pas:** (forma dinților).

Notă:

- **Pentru oțelurile inoxidabile (de ex. V2A), stabilirea unei viteze de așchiere și a unei lubrifieri corecte este decisivă (consultați indicațiile din manualul de așchiere, Cod 110020).**
- **Abaterile de la concentricitate și bătaia radială sunt semnificativ mai reduse comparativ cu cele acceptate de DIN 1840, uneori chiar cu până la 50 %.**

Materialul sculei: HSS

Grosime: 2 mm

Ø găurii: 40 mm

Număr de dinți Z: 90

Pas t: 8 mm

Număr de găuri de antrenare: 2

Ø gaură de antrenare: 8 mm

Descriere tehnică

| | |
|--|------------------|
| Ø | 225 mm |
| Grosime | 2 mm |
| Pas t | 8 mm |
| Ø găurii | 40 mm |
| Recomandat pentru marca de ferăstraie | Eisele |
| Număr de dinți Z | 90 |
| Cerc de dispunere al găurilor de antrenare | 55 mm |
| Număr de găuri de antrenare | 2 |
| Ø gaură de antrenare | 8 mm |
| Materialul sculei | HSS |
| Tip produs | Disc de circular |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Aluminiu (cu așchii scurte) | indicat în anumite condiții | 800 m/min | N |
| Alu > 10% Si | indicat în anumite condiții | 600 m/min | N |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 37 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 22 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 20 m/min | P |
| GG(G) | recomandat | 27 m/min | K |
| CuZn | indicat în anumite condiții | 400 m/min | N |
| Uni | recomandat | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |
| Aer | indicat în anumite condiții | | |

