

Magnet plat cu filet interior, Neodim, Ø: 13mm



Date comandă

Numărul de comandă	085924 13
GTIN	2050001737748
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

- Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.
- Suprafață galvanizată, miez magnetic din neodim.
- Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descriere tehnică

Bucșă filetată	da
Forță de fixare nominală	60 N
Ø	13 mm
Rezistență maximă la temperaturi	80 °C
Filet	M3 mm
Materialul suprafeței	galvanizat
Înălțime	4,5 mm
Greutate	7,5 g

Înălțime cu filet	11,5 mm
Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M3	085921 M3
---	-----------