

HOLEX**Magnet cu buton cu placă de protecție, AlNiCo, Ø: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085946 25
GTIN	4045197372918
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

- Magnet rotund cu suprafață de prindere separată și gaură.
- Material magnetic rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 550 °C.

Aplicație:

- Montarea în instrumente de măsurat cu cadran.
- Fixarea unor obiecte metalice mici.

Descriere tehnică

Ø găurii de fixare	4,8 mm
Rezistență maximă la temperaturi	550 °C
Înălțime	15,9 mm
Ø	25 mm
Forță de fixare nominală	34 N
Materialul miezului magnetic	AlNiCo
Tip produs	Magnet tip buton

