

## HEDI

**Rolă pentru furtun pneumatic 1/4 inch, Lungimea utilă a furtunului: 20m**



### Date comandă

Numărul de comandă	080060 20
GTIN	4003644006632
Clasa articolului	08B

### Descriere

#### Execuție:

Tambur industrial din tablă de oțel cu mâner ergonomic, stabilitate ridicată, mâner rotativ încadrat și frână. Ø interior al furtunului = 9 mm; presiune de lucru maxim 12 bari.

### Descriere tehnică

Ø interior al furtunului	9 mm
Materialul carcasei	Tablă de oțel
Presiune maximă de lucru	12 bar
Lungimea utilă a furtunului	20 m
Tip produs	Suport tip rolă pentru furtun

### Accesorii

Rolă pentru furtun pneumatic 1/4 inch, fără furtun Tip LEER

080065 LEER