

## Magnet cilindric cu măsură de ajustaj, AlNiCo, Ø: 25mm



### Date comandă

Numărul de comandă	085925 25
GTIN	2050000964831
Clasa articolului	08Q

### Descriere

#### Execuție:

- Magnet cilindric ecranat cu miez magnetic din AlNiCo.
- Toleranța de ajustaj la Ø exterior h6.
- Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 220 °C.

#### Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

### Descriere tehnică

Materialul suprafeței	galvanizat
Rezistență maximă la temperaturi	220 °C
Ø	25 mm
Înălțime	30 mm
Dimensiune maximă de reducere pe partea dorsală	5 mm
Forță de fixare nominală	80 N
Materialul miezului magnetic	AlNiCo
Tip produs	Magnet cilindric

