

## Magnet plat fără filet, Neodim, Ø: 10mm



### Date comandă

Numărul de comandă	085923 10
GTIN	2050001737564
Clasa articolului	08Q

### Descriere

#### Execuție:

- Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.
- Suprafață galvanizată, miez magnetic din neodim.
- Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.

#### Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

### Descriere tehnică

Ø	10 mm
Rezistență maximă la temperaturi	80 °C
Înălțime	4,5 mm
Greutate	2,5 g
Materialul suprafeței	galvanizat
Forță de fixare nominală	25 N
Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

