

**HOLEX****Magnet tip oală cu placă de protecție, AlNiCo, Ø: 17mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085940 17
GTIN	4045197372734
Clasa articolului	02A

**Descriere****Execuție:**

- Magnetul nu este afectat prin prelucrarea mantalei din oțel.
- Forță magnetică orientată în jos prin introducerea inelului din aluminiu.
- Filet de fixare în corpul magnetului.
- Material magnetic rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 220 °C.

**Aplicație:**

Montare în dispozitive pentru fixare sau ridicare.

**Descriere tehnică**

Filet de fixare în capul magnetic	M6 mm
Forță de fixare nominală	26,5 N
Materialul suprafeței	Oțel
Rezistență maximă la temperaturi	220 °C
Ø	17 mm
Înălțime	16 mm

Materialul miezului magnetic

AlNiCo

Tip produs

Magnet în formă de oală