



## Șurubelniță unghiulară cu acumulator, Mărime coadă: CLBA123



### Date comandă

Numărul de comandă	071142 CLBA123
GTIN	697099651499
Clasa articolului	03S

### Descriere

#### Execuție:

Sculele fără cablu pentru montaj Cleco® CellClutch™ sunt inteligente și totuși simple când vine vorba de utilizare, aducând programarea pe linia de montaj, cu funcția clasică de numărare. Precizie și acuratețe la repetare cu o valoare CMK > 1.67 (la o toleranță de ±10% conform ISO 5393).

- **Simplu de programat:** Pentru a evita erorile și a îmbunătăți productivitatea, programați turațiile și procesele de înșurubare.
- **Cuplajul Cleco recunoscut:** Aduce fiabilitate și durabilitate mare în linia de producție.
- **Lumină de stare a operatorului:** Afișaj color pentru îmbinarea filetată - și stare contor pentru loturi.
- **LED în mai multe culori:** Lumină de lucru pentru mesaj de răspuns „OK/NOK” al operatorului, cu lumina concomitentă a piesei de prelucrat.
- **Strategii programabile de înșurubare:** Scăpați de defectele șurubului și de erorile de înșurubare cu ajutorul turațiilor și al strategiilor programabile.
- **Platformă unitară pentru baterii.**

#### Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător.

#### Notă:

Pentru acumuloarele și încărcătoarele compatibile, consultați Cod 073827 Ref. MB18; 073816 Ref. MB18 precum și Cod 073840 Pentru reglarea momentului de rotație este necesar un dispozitiv de presetare, pe care-l găsiți de la Cod 654381.

## Descriere tehnică

Lungime	452,4 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Capacitate acumulator	3 Ah
Profil de antrenare portsculă	Pătrat
Dimensiunile portsculei	3/8 inch
Interval de turație	65 - 650 min <sup>-1</sup>
Tensiunea acumulatorului	18 V
Înălțime	76 mm
Număr de acumuloare incluse	0
Greutate fără acumulator	1,46 kg
Intervalul momentului de torsiune	3,3 - 12 Nm
Tip produs	Șurubelniță