



Pistol de înșurubat cu acumulator, Mărime coadă: CLBP12Q



Date comandă

Numărul de comandă	071143 CLBP12Q
GTIN	697099651567
Clasa articolului	03S

Descriere

Execuție:

Sculele fără cablu pentru montaj Cleco® CellClutch™ sunt inteligente și totuși simple când vine vorba de utilizare, aducând programarea pe linia de montaj, cu funcția clasică de numărare. Precizie și acuratețe la repetare cu o valoare CMK > 1.67 (la o toleranță de ±10% conform ISO 5393).

- **Simplu de programat:** Pentru a evita erorile și a îmbunătăți productivitatea, programați turațiile și procesele de înșurubare.
- **Cuplajul Cleco recunoscut:** Aduce fiabilitate și durabilitate mare în linia de producție.
- **Lumină de stare a operatorului:** Afișaj color pentru îmbinarea filetată - și stare contor pentru loturi.
- **LED în mai multe culori:** Lumină de lucru pentru mesaj de răspuns „OK/NOK” al operatorului, cu lumina concomitentă a piesei de prelucrat.
- **Strategii programabile de înșurubare:** Scăpați de defectele șurubului și de erorile de înșurubare cu ajutorul turațiilor și al strategiilor programabile.
- **Platformă unitară pentru baterii.**

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător.

Notă:

Pentru acumuloarele și încărcătoarele compatibile, consultați Cod 073827 Ref. MB18; 073816 Ref. MB18 precum și Cod 073840. Pentru reglarea momentului de rotație este necesar un dispozitiv de presetare, pe care-l găsiți de la Cod 654381.

Descriere tehnică

Turație maximă	700 min ⁻¹
Dimensiunile portsculei	1/4 inch
Greutate fără acumulator	1,04 kg
Lungime	213,5 mm
Sistem de prindere	Mandrină cu schimbare rapidă
Înălțime	209 mm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Momentul maxim	12 Nm
Capacitate acumulator	2 Ah
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Intervalul momentului de torsiune	3,2 - 12 Nm
Tip produs	Șurubelniță