


Magnet plat cu filet interior, SmCo₅, Ø: 10mm



Date comandă

Numărul de comandă	085922 10
GTIN	2050000964954
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 200 °C.**
- **Suprafață galvanizată, miez magnetic din samariu-cobalt (SmCo₅).**
- **Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.**

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descriere tehnică

Înălțime	4,5 mm
Forță de fixare nominală	20 N
Rezistență maximă la temperaturi	200 °C
Bucșă filetată	da
Greutate	4,5 g
Ø	10 mm
Filet	M3 mm
Înălțime cu filet	11,5 mm

Materialul suprafeței	galvanizat
Materialul miezului magnetic	SmCo ₅
Tip produs	Magnet plat

Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M3	085921 M3
---	-----------