

**Re-Bo****Disc de debitat pentru metale, Ø×grosime: 68X1,6Fmm**

## Date comandă

Numărul de comandă	178860 68X1,6F
GTIN	4045197245595
Clasa articolului	17B

## Descriere

### Execuție:

**Prodot german de calitate superioară**, cu rectificare concavă specială și dantură de precizie.

### Adaptat pentru:

**GF și AXX AiR.**

## Descriere tehnică

Grosime	1,6 mm
Ø găurii	16 mm
Ø	68 mm
Număr de dinți Z	72
Materialul sculei	HSS E
Răcire interioară	nu
Tip produs	Disc de circular

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	800 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	600 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	37 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	22 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	20 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	11 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	15 m/min	S
GG(G)	recomandat	27 m/min	K
CuZn	recomandat	400 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	indicat în anumite condiții		