

Magnet plat cu filet interior, Neodim, Ø: 20mm



Date comandă

Numărul de comandă	085924 20
GTIN	2050001737762
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

- Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.
- Suprafață galvanizată, miez magnetic din neodim.
- Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descriere tehnică

Înălțime	6 mm
Ø	20 mm
Filet	M4 mm
Materialul suprafeței	galvanizat
Bucșă filetată	da
Înălțime cu filet	13 mm
Forță de fixare nominală	140 N
Greutate	16,5 g

Rezistență maximă la temperaturi	80 °C
Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M4	085921 M4
---	-----------