

Magnet cilindric cu măsură de ajustaj, SmCo₅, Ø: 32mm



Date comandă

Numărul de comandă	085928 32
GTIN	2050000965197
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

- Magnet cilindric ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.
- Toleranța de ajustaj la Ø exterior h6.
- **Rezistent la temperaturi maxime de până la 200° C.**
- Miezul magnetului din samariu-cobalt (SmCo₅)

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Descriere tehnică

Forță de fixare nominală	600 N
Ø	32 mm
Rezistență maximă la temperaturi	200 °C
Înălțime	40 mm
Dimensiune maximă de reducere pe partea dorsală	5 mm
Materialul suprafeței	Nichel
Materialul miezului magnetic	SmCo ₅
Tip produs	Magnet cilindric

