

TRICOFLEX**Furtun de apă galben, PVC, Lungime 50 m, Ø interior al furtunului: 25****Date comandă**

Numărul de comandă	080047 25
GTIN	3291671942714
Clasa articolului	08A

Descriere**Execuție:**

Furtun de înaltă calitate pentru apă, rezistent la răsucire, galben. Lungime 50 m.

Presiune maximă de lucru: 6 bar

Ø exterior al furtunului: 28 mm

Descriere tehnică

Ø interior al furtunului	25 mm
Material	PVC moale
Presiune de verificare	16 bar
Culoarea	galben
Presiune maximă de lucru	6 bar
Lungimea furtunului	50 m
Ø exterior al furtunului	28 mm
Caracteristici nume produs	Lungime 50 m
Tip produs	Furtun

