

Magnet cilindric cu măsură de ajustaj, AlNiCo, Ø: 40mm



Date comandă

Numărul de comandă	085925 40
GTIN	2050000965142
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

- Magnet cilindric ecranat cu miez magnetic din AlNiCo.
- Toleranța de ajustaj la Ø exterior h6.
- Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 220 °C.

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Descriere tehnică

Forță de fixare nominală	200 N
Materialul suprafeței	galvanizat
Înălțime	45 mm
Rezistență maximă la temperaturi	220 °C
Dimensiune maximă de reducere pe partea dorsală	5 mm
Ø	40 mm
Materialul miezului magnetic	AlNiCo
Tip produs	Magnet cilindric

