

Mitutoyo**Set de verificatoare de alezaje de precizie cu ceas comparator, Domeniu de măsurare: 18-150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	435207 18-150
GTIN	4946368855523
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Verificator de precizie, autocentrant, cu suprafață de contact în 3 puncte. Tijă și ceas comparator cromate mat. Ceas comparator protejat contra șocurilor datorită carcasei din plastic antișoc. Suportul pentru instrumente este stabilizat în privința temperaturii datorită protecției pentru mâini. Datorită palpatoarelor de măsurare de diferite tipuri, lungi, interschimbabile și a adaosurilor inelare, dispozitivul de măsurare este reglat pentru \varnothing alezajelor. Palpatoare de măsurare cu bilă de palpate din carbură.

Aplicație:

Dispozitiv de măsurare comparativă pentru controlul alezajelor asupra preciziei \varnothing , cilindricității și concentricității.

Livrare:

Inclusiv ceas comparator Cod 432051 Ref. 10/58 cu gradație 1/100 mm.
3 micrometre de interior Cod 435203, suplimentar, cu bolț de măsurare, prelungitoare și discuri de măsurare.

Descriere tehnică

Număr de verificatoare alezaje	3
Număr de bolțuri de măsurare	26
Domeniu de măsurare	18 - 150 mm

Număr de discuri de măsurare	4
Adâncime de măsurare	100 - 150 mm
Precizie de repetare fără ceas comparator	0,5 μ m
Standard	Normă de fabricație
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C1
Calibrarea	S9
Tip produs	Verificator de alezaje de precizie în 2 puncte

Servicii

CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 10 mm	023000 10
CalibrareSet de aparate de măsurare a alezajelor Domeniu de măsurare 18-150 mm	020580 18-150
Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5

Accesorii

Inel distanțier \varnothing interior 6,3 mm Lățime inel 2 mm	435230 2
Inel distanțier \varnothing interior 5,3 mm Lățime inel 1 mm	435220 1
Extensie (50 mm)	435210
Inel distanțier \varnothing interior 6,3 mm Lățime inel 1 mm	435230 1
Inel distanțier \varnothing interior 5,3 mm Lățime inel 0,5 mm	435220 0,5
Inel distanțier \varnothing interior 6,3 mm Lățime inel 0,5 mm	435230 0,5
Inel distanțier \varnothing interior 6,3 mm Lățime inel 3 mm	435230 3
Verificator de alezaje de precizie cu ceas comparator Domeniu de măsurare 18-35 mm	435203 18-35
Verificator de alezaje de precizie cu ceas comparator Domeniu de măsurare 35-60 mm	435203 35-60
	435203 50-150

Verificator de alezaje de precizie cu ceas comparator
Domeniu de măsurare 50-150 mm
