

Garant GRIDLINE

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 16×16G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 125/1**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 950199 125/1 |
| GTIN | 4062406667658 |
| Clasa articolului | 91F |

Descriere**Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 16×16G.

Adaptat pentru:

Sertare 16×16G.

Conținut:

Set de bare de margine Cod 951560: 1 × Ref. 125

Bare despărțitoare cu fante Cod 951510: 5 × Ref. 125

Perete despărțitor demontabil Cod 951731: 10 × Ref. 125

Descriere tehnică

| | |
|---|----------------------------|
| Suprafață utilă a sertarelor în G | 16×16 |
| Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale | 125 mm |
| recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G | 16 |
| Înălțime | 100 mm |
| recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G | 16 |
| Caracteristici nume produs | 16×16G |
| Tip produs | Perete despărțitor sertare |

Accesorii

Bare perforate de separare, adâncime 16G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm

951510 125

Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 16G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm

951560 125

Pereți despărțitori demontabili, lățime 3G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm

951731 125