

Garant GRIDLINE

**Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 26×16G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 125/1****Date comandă**

Numărul de comandă	950234 125/1
GTIN	4062406667689
Clasa articolului	91F

**Descriere****Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 26×16G.

**Adaptat pentru:**

Sertare 26×16G.

**Conținut:**

Set de bare de margine Cod 951560: 1 × Ref. 125

Bare despărțitoare cu fante Cod 951510: 5 × Ref. 125

Perete despărțitor demontabil Cod 951741: 10 × Ref. 125

Perete despărțitor demontabil Cod 951751: 5 × Ref. 125

**Descriere tehnică**

Suprafață utilă a sertarelor în G	26×16
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	125 mm
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	16
Înălțime	100 mm
recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	26
Caracteristici nume produs	26×16G

Tip produs

Perete despărțitor sertare

## Accesorii

Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 16G  
Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm

951560 125

Pereți despărțitori demontabili, lățime 5G Recomandat  
pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm

951751 125

Bare perforate de separare, adâncime 16G Recomandat  
pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm

951510 125

Pereți despărțitori demontabili, lățime 4G Recomandat  
pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm

951741 125