


Garant GRIDLINE

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 36×16G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 125/2**Date comandă**

Numărul de comandă	950242 125/2
GTIN	4062406676629
Clasa articolului	91F

Descriere**Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 36×16G.

Adaptat pentru:

Sertare 36×16G.

Conținut:

Set de bare de margine Cod 951560: 1 × Ref. 125

Bare despărțitoare cu fante Cod 951510: 5 × Ref. 125

Perete despărțitor demontabil Cod 951751: 10 × Ref. 125

Perete despărțitor demontabil Cod 951771: 10 × Ref. 125

Descriere tehnică

recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	36
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	16
Înălțime	100 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	125 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	36×16
Caracteristici nume produs	36×16G

Tip produs

Perete despărțitor sertare

Accesorii

Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 16G
Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm

951560 125

Pereți despărțitori demontabili, lățime 5G Recomandat
pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm

951751 125

Bare perforate de separare, adâncime 16G Recomandat
pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm

951510 125

Pereți despărțitori demontabili, lățime 7G Recomandat
pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm

951771 125