


Garant GRIDLINE

**Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 36×16G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 125/1****Date comandă**

Numărul de comandă	950242 125/1
GTIN	4062406676612
Clasa articolului	91F

**Descriere****Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 36×16G.

**Adaptat pentru:**

Sertare 36×16G.

**Conținut:**

Set de bare de margine Cod 951560: 1 × Ref. 125

Bare despărțitoare cu fante Cod 951510: 5 × Ref. 125

Perete despărțitor demontabil Cod 951761: 20 × Ref. 125

**Descriere tehnică**

Suprafață utilă a sertarelor în G	36×16
recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	36
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	16
Înălțime	100 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	125 mm
Caracteristici nume produs	36×16G
Tip produs	Perete despărțitor sertare

---

## Accesorii

Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 16G  
Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm

951560 125

Bare perforate de separare, adâncime 16G Recomandat  
pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm

951510 125

Pereți despărțitori demontabili, lățime 6G Recomandat  
pentru înălțimea frontală a sertarelor 125 mm

951761 125