


## Magnet plat cu filet interior, Neodim, Ø: 25mm



### Date comandă

Numărul de comandă	085924 25
GTIN	2050001737779
Clasa articolului	08Q

### Descriere

#### Execuție:

- Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.
- Suprafață galvanizată, miez magnetic din neodim.
- Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.

#### Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

#### Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

### Descriere tehnică

Înălțime cu filet	14 mm
Forță de fixare nominală	200 N
Înălțime	7 mm
Filet	M4 mm
Ø	25 mm
Greutate	34 g
Rezistență maximă la temperaturi	80 °C
Bucșă filetată	da

Materialul suprafeței	galvanizat
Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

---

## Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M4	085921 M4
---	-----------