

HOLEX**Magnet puternic cu placă de protecție, AlNiCo, Înălțimea totală: 30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085934 30
GTIN	4045197372581
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

- Magnet puternic în formă de potcoavă.
- Cu gaură pentru fixarea magnetului. (Ref. 35 și 41 cu 2 găuri).
- Material magnetic rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 550 °C.

Aplicație:

Pentru prindere, ridicare sau sortarea pieselor mici de fier sau pentru montarea în relee electrice, instrumente de măsură etc.

Descriere tehnică

Adâncime pol individual	11 mm
Lățime pol individual	28,6 mm
Înălțimea totală	30 mm
Rezistență maximă la temperaturi	550 °C
Forță de fixare nominală	118 N
Materialul miezului magnetic	AlNiCo
Tip produs	Magnet puternic

