


Magnet cilindric cu măsură de ajustaj, AlNiCo, Ø: 50mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 085925 50 |
| GTIN | 2050000964848 |
| Clasa articolului | 08Q |

Descriere

Execuție:

- Magnet cilindric ecranat cu miez magnetic din AlNiCo.
- Toleranța de ajustaj la Ø exterior h6.
- Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 220 °C.

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------|
| Materialul suprafeței | galvanizat |
| Dimensiune maximă de reducere pe partea dorsală | 2 mm |
| Forță de fixare nominală | 350 N |
| Ø | 50 mm |
| Rezistență maximă la temperaturi | 220 °C |
| Înălțime | 50 mm |
| Materialul miezului magnetic | AlNiCo |
| Tip produs | Magnet cilindric |

