


## Magnet plat cu filet interior, Neodim, Ø: 32mm



### Date comandă

Numărul de comandă	085924 32
GTIN	2050001737786
Clasa articolului	08Q

### Descriere

#### Execuție:

- Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 80 °C.
- Suprafață galvanizată, miez magnetic din neodim.
- Magnet plat ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.

#### Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

#### Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

### Descriere tehnică

Forță de fixare nominală	350 N
Bucșă filetată	da
Materialul suprafeței	galvanizat
Greutate	48 g
Ø	32 mm
Înălțime cu filet	15,5 mm
Filet	M5 mm
Rezistență maximă la temperaturi	80 °C

Înălțime	7 mm
Materialul miezului magnetic	Neodim
Tip produs	Magnet plat

---

## Accesorii

Set de cârlige cu înșurubare cu filet exterior 10 buc. Filet M5	085921 M5
---	-----------