

HOLEX**Magnet tip oală plată cu placă de protecție, AlNiCo, Ø: 19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085944 19
GTIN	4045197372819
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

- Magnet plat cu protecție dată de placa de oțel.
- Fixarea magnetului pe suprafață prin gaura cu teșitură.
- Material magnetic rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 450 °C (Ref. 19 până la 100 °C).

Aplicație:

Construcția de dispozitive.

Descriere tehnică

Materialul suprafeței	Oțel
Înălțime	7,5 mm
Rezistență maximă la temperaturi	100 °C
Ø găurii de fixare	4,5 mm
Forță de fixare nominală	30 N
Ø	19 mm
Materialul miezului magnetic	AlNiCo
Tip produs	Magnet în formă de oală

