

Magnet cilindric cu măsură de ajustaj, SmCo5, Ø: 6mm



Date comandă

Numărul de comandă	085928 6
GTIN	2050000964855
Clasa articolului	08Q

Descriere

Execuție:

- Magnet cilindric ecranat cu forță de prindere de 3 până la 6 ori mai mare în comparație cu magneții feritici.
- Toleranța de ajustaj la Ø exterior h6.
- **Rezistent la temperaturi maxime de până la 200° C.**
- Miezul magnetului din samariu-cobalt (SmCo5)

Aplicație:

Pentru prindere, montare, încorporare prin presare, lipire sau turnare.

Descriere tehnică

Forță de fixare nominală	8 N
Înălțime	20 mm
Ø	6 mm
Rezistență maximă la temperaturi	200 °C
Dimensiune maximă de reducere pe partea dorsală	10 mm
Materialul suprafeței	Nichel
Materialul miezului magnetic	SmCo ₅
Tip produs	Magnet cilindric

