

HOLEX**Magnet puternic cu placă de protecție, AlNiCo, Înălțimea totală: 41 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085934 41
GTIN	4045197372628
Clasa articolului	02A

Descriere**Execuție:**

- Magnet puternic în formă de potcoavă.
- Cu gaură pentru fixarea magnetului. (Ref. 35 și 41 cu 2 găuri).
- Material magnetic rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 550 °C.

Aplicație:

Pentru prindere, ridicare sau sortarea pieselor mici de fier sau pentru montarea în relee electrice, instrumente de măsură etc.

Descriere tehnică

Înălțimea totală	41 mm
Forță de fixare nominală	370 N
Adâncime pol individual	15 mm
Rezistență maximă la temperaturi	550 °C
Lățime pol individual	57 mm
Materialul miezului magnetic	AlNiCo
Tip produs	Magnet puternic

