



Cărucior cu cupă basculantă RAL 7016 cu robinet de golire, Volumul cupei: 450l



Date comandă

Numărul de comandă	919923 450
GTIN	4017976247021
Clasa articolului	96D

Descriere

Execuție:

Cuvă sudată, sigilată contra uleiului, rabatabilă, pe rulmenți.

Marginea superioară a cuvei are muchiile îndoite de 2 ori.

Cadru construit cu locașuri pentru stivuitor, tablă de așezare a cuvei și protecție împotriva răsturnării.

2 roți fixe și 2 role de ghidaj (cu opritor) cu anvelope TPE, butuci cu rulment canelat cu bile.

Sistem central de frânare TOTALSTOP - conform EN 1757-3 standard pe rolele de ghidaj.

Igeltex:

Robinet de golire

cu sită pentru separarea fluidelor și substanțelor solide.

Procesul de răsturnare este activat manual.

Pentru golirea cu stivuitorul cu furcă sau în cazul sarcinilor grele, recomandăm un vagonet autobasculant.

Standard:

EN 1757-3

Culoare:

Antracit RAL 7016 **acoperit cu vopsea pulbere.**

Descriere tehnică

Materialul roții	TPE
Execuția robinetului de golire	Robinet de golire cu sită
Lungime	1374 mm
Buzunare pentru stivuator Dimensiunea B	603 mm
Buzunare pentru stivuator Dimensiunea D	72 mm
Înălțime muchii jgheab cu role	733 mm
Greutate	83 kg
Cablu	nu
Buzunare pentru stivuator Dimensiunea A	194 mm
Culoarea	gri antracit RAL 7016
Sudat etanș la ulei	da
Număr roți	4
Dimensiune ladă lungime	1214 mm
Capacitate portantă	750 kg
Volumul compartimentului	450 l
Standard	EN 1757-3
Dimensiune ladă înălțime	708 mm
Înălțime	1072 mm
Distanță între buzunarele pentru stivuator B	203 mm
Dimensiune interioară (lățime) a intrării	194 mm
Mecanism de basculare	Manual
Ø roții	200 mm
Siguranță la basculare	da
Dimensiune interioară (înălțime) a intrării	72 mm
Dimensiune ladă lățime	669 mm
Lățime	730 mm
Cu buzunare pentru stivuator	da
Tip produs	Recipient basculant

