



Suportți pentru tarozi, reglabili întărit, Tip: 3



Date comandă

Numărul de comandă	148150 3
GTIN	4045197814890
Clasa articolului	12L

Descriere

Execuție:

Cu bacuri de prindere călite și mânere din oțel. La utilizarea în poziții înguste, se poate desface prin deșurubare un mâner de oțel.

Model consolidat. Toate dimensiunile **cu carcasă din oțel forjat de înaltă calitate și mânere din oțel monobloc.**

Standard: DIN 1814

Capacitate □: 4,9 - 12 mm

Pentru tarozi de mână DIN 352: M5 – M20

Pentru Ø alezoarelor manuale DIN 206: 6,5 - 15 mm

Lungimea totală: 385 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală	385 mm
Pentru tarozi de mână DIN 352	M5 – M20
Pentru Ø alezoarelor manuale DIN 206	6,5 - 15 mm
Capacitate □	4,9 - 12 mm
Standard	DIN 1814
Tip produs	Suport pentru tarod