

**Suportți pentru tarozi, reglabili întărit, Tip: 1.1/2****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 148150 1.1/2  |
| GTIN               | 4045197814876 |
| Clasa articolului  | 12L           |

**Descriere****Execuție:**

Cu bacuri de prindere călite și mânere din oțel. La utilizarea în poziții înguste, se poate desface prin deșurubare un mâner de oțel.

Model consolidat. Toate dimensiunile **cu carcasă din oțel forjat de înaltă calitate și mânere din oțel monobloc.**

Standard: DIN 1814

Capacitate □: 2 - 8 mm

Pentru tarozi de mână DIN 352: M1 – M12

Pentru Ø alezoarelor manuale DIN 206: 2,5 - 9,5 mm

Lungimea totală: 200 mm

**Descriere tehnică**

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Lungimea totală                      | 200 mm              |
| Capacitate □                         | 2 - 8 mm            |
| Pentru tarozi de mână DIN 352        | M1 – M12            |
| Pentru Ø alezoarelor manuale DIN 206 | 2,5 - 9,5 mm        |
| Standard                             | DIN 1814            |
| Tip produs                           | Suport pentru tarod |