



Ruletă twoCOMP Citire în inch, Lungimea benzii: 192inch



Date comandă

Numărul de comandă	462220 192
GTIN	4007368113119
Clasa articolului	46M

Descriere

Execuție:

Ruletă de buzunar cu **citire în inch**. Gradație inch/inch (muchie superioară și muchie inferioară). Carcasă robustă și prindere pentru curea. Carcasă din plastic ABS rezistent la șoc cu componente moi pentru o mânăuire confortabilă și sigură. **Cu blocaj al benzii și retur automat, flexibil.** Bandă de oțel mată, albă, cu scală neagră în inch și picioare imprimare cu roșu.

Descriere tehnică

Lungimea benzii	192 inch
Lungimea benzii	5 m
Înălțime carcasă	36 mm
Lățime carcasă	70 mm
Lungime carcasă	70 mm
Lățimea benzii	19 mm
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

