



## Ruletă twoCOMP Citire în inch, Lungimea benzii: 312inch



### Date comandă

Numărul de comandă	462220 312
GTIN	4007368113201
Clasa articolului	46M

### Descriere

#### Execuție:

Ruletă de buzunar cu **citire în inch**. Gradație inch/inch (muchie superioară și muchie inferioară). Carcasă robustă și prindere pentru curea. Carcasă din plastic ABS rezistent la șoc cu componente moi pentru o mânăuire confortabilă și sigură. **Cu blocaj al benzii și retur automat, flexibil.** Bandă de oțel mată, albă, cu scală neagră în inch și picioare imprimare cu roșu.

### Descriere tehnică

Lungimea benzii	8 m
Lungime carcasă	80 mm
Înălțime carcasă	45 mm
Lățimea benzii	25 mm
Lungimea benzii	312 inch
Lățime carcasă	80 mm
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

