



Ruletă twoCOMP Citire în inch, Lungimea benzii: 396inch



Date comandă

Numărul de comandă	462220 396
GTIN	4007368113225
Clasa articolului	46M

Descriere

Execuție:

Ruletă de buzunar cu **citire în inch**. Gradație inch/inch (muchie superioară și muchie inferioară). Carcasă robustă și prindere pentru curea. Carcasă din plastic ABS rezistent la șoc cu componente moi pentru o mânăuire confortabilă și sigură. **Cu blocaj al benzii și retur automat, flexibil.** Bandă de oțel mată, albă, cu scală neagră în inch și picioare imprimare cu roșu.

Descriere tehnică

Înălțime carcasă	45 mm
Lățime carcasă	88 mm
Lungimea benzii	394 inch
Lățimea benzii	30 mm
Lungimea benzii	10 m
Lungime carcasă	88 mm
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 10/2 m

026240 10/2