



Ruletă twoCOMP Citire în inch, Lungimea benzii: 120inch



Date comandă

Numărul de comandă	462220 120
GTIN	4007368113195
Clasa articolului	46M

Descriere

Execuție:

Ruletă de buzunar cu **citire în inch**. Gradație inch/inch (muchie superioară și muchie inferioară). Carcasă robustă și prindere pentru curea. Carcasă din plastic ABS rezistent la șoc cu componente moi pentru o mânăuire confortabilă și sigură. **Cu blocaj al benzii și retur automat, flexibil.** Bandă de oțel mată, albă, cu scală neagră în inch și picioare imprimare cu roșu.

Descriere tehnică

Lungimea benzii	3 m
Lățimea benzii	16 mm
Lungimea benzii	120 inch
Lățime carcasă	60 mm
Înălțime carcasă	32 mm
Lungime carcasă	60 mm
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 5 m

026240 5