

Garant**Suport fix adaptabil, Tip: 1****Date comandă**

Numărul de comandă	360060 1
GTIN	4045197816139
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

- Corp de bază din oțel cu con integrat din oțel.
- Mecanism de prindere mecanic.
- Prin strângerea șurubului lateral de strângere, componenta este strânsă și fixată axial cu bolțul de pretensionare corespunzător prin intermediul a 2 pene de fixare.
- Fixarea prin gheare de strângere, piulițe în T sau sistem de strângere în punctul zero este posibilă cu ajutorul bolțului de pretensionare Cod 360066.
- Orificul pentru sistemul de strângere în punctul zero există deja.

Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără re poziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Aplicație:

Poziționare simplă și exactă pe masa mașinii. Fixarea de componente complexe de ex. în producția de profiluri.

Accesorii opționale:

Bolț de pretensionare Cod 360025 pentru Ref. 120, cheie dinamometrică 656050 Ref. 60, element de înălțare Cod 360068.

Descriere tehnică

Tip	1
Lungime L	144 mm
Înălțime H	100 mm
Ø exterior D	80 mm
Lățime B	99 mm
Moment	10 Nm
Serie	ZeroClamp
Tip produs	Element de strângere

Accesorii

ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 18M12	360025 18M12
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 16M10	360025 16M10
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 12M10	360025 12M10
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 18M16	360025 18M16
Cheie dinamometrică cu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 60 Nm	656050 60
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 25M10	360025 25M10
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 16M8	360025 16M8
Element de înălțare Tip 1	360068 1