

Garant**Freză coadă de rândunică Forma D 45°, neacoperită, Ø js16 DC: 28mm****Date comandă**

Numărul de comandă	194020 28
GTIN	4045197109507
Clasa articolului	11W

Descriere**Execuție:**

Suprafață supusă unui tratament special.

Forma D pentru frezare doar pe circumferință, dantură dreaptă.

Notă:

Pentru frezarea ghidajelor mici la realizarea de scule și construcția de mașini.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	10
Ø tăişului D _c	28 mm
Ø de degajare D ₁	14 mm
Avans f _z în oțel < 750 N/mm ²	0,08 mm
Ø cozii D _s	16 mm
Lungimea totală L	80 mm
Lungimea tăişului L _c	7,5 mm
Forma	D
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS Co 5
Standard	DIN 1833

Toleranță Ø nominal	js16
Direcția de așchiere	orizontal
Coadă tip	DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară	nu
Toleranța arborelui	h6
Unghi teșitură	45 grad
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză coadă de rândunică

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	250 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	70 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	28 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	22 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	35 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		