



Ceas comparator digital cu bluetooth Citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm



Date comandă

Numărul de comandă	404300 12,5
GTIN	
Clasa articolului	40N

Descriere

Execuție:

Carcasă robustă cu câmp mare de afișare. Mod de economisire și repornire automată, **sistem absolut**. Min/Max/Delta, toleranță, factor de conversie, AutoOff. **Ajustare inițială (Preset)** a unei valori dorite. Pot fi salvate două valori de referință. Inversare a sensului de numărare. Compatibil cu aplicația opțională **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948, pârgă de ridicare Cod 434212, battery pack Cod 404310 Ref. PACK.

Descriere tehnică

Serie	HCT
-------	-----

Alimentare cu energie	Cu baterii
Domeniu de măsurare	12,5 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Calibrarea	C1
Grosime carcasă	32,9 mm
Forță de măsurare	0,65 - 0,9 N
Ø carcasă	59,5 mm
Clasă de protecție IP	IP 54
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Citire comutabilă	0,001 mm
Număr de baterii incluse	1
Eroare de toleranță	0,003 mm
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Port USB
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023000 12,5

Accesorii

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Piesă de ridicare pentru ceas comparator S_Dial WORK Domeniu de măsurare 25 mm	434212 25
Piesă de ridicare pentru ceas comparator S_Dial WORK Domeniu de măsurare 12,5 mm	434212 12,5
Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
	434920 15

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
15 mm

Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
-------------------------------	-------------

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
10 mm

434920 10

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
60 mm

434920 60

Palpator din carbură Tip 11

434910 11

Palpator din oțel Tip 11/30

434900 11/30

Palpator din oțel Tip 20

434900 20

Palpator din carbură Tip 17

434910 17

Palpator din oțel Tip 30/10

434900 30/10

Palpator din oțel Tip 24

434900 24

Palpator din carbură Tip 2

434910 2

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de
încastrare 25 mm

434917 25

Palpator din oțel Tip 18/6

434900 18/6

Palpator din carbură Tip 18/5

434910 18/5

Palpator din oțel Tip 14/15

434900 14/15

Palpator din oțel Tip 28

434900 28

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de
încastrare 50 mm

434918 50

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L
90 mm

434920 90

Palpator din oțel Tip 10

434900 10

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de
încastrare 25 mm

434918 25

Palpator din oțel Tip 2

434900 2

Palpator din oțel Tip 29/10

434900 29/10

Palpator din oțel Tip 15

434900 15

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032

081560 CR2032

Palpator din carbură Tip 18/2

434910 18/2

Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40