



Ceas comparator digital cu bluetooth Citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 25mm



Date comandă

Numărul de comandă

404301 25

GTIN

Clasa articolului

40N

Descriere

Execuție:

Carcasă robustă cu câmp mare de afișare și cu afișaj analog suplimentar. Mod de economisire și repornire automată, **sistem absolut**. Min/Max/Delta, toleranță, factor de conversie, AutoOff.

Ajustare inițială (Preset) a unei valori dorite. Pot fi salvate două valori de referință. Inversare a sensului de numărare.

Compatibil cu aplicația opțională **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948, battery pack Cod 404310 Ref. PACK.

Descriere tehnică

Eroare de toleranță

0,0016 mm

Forță de măsurare	0,65 - 1,15 N
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 54
Ø carcasă	59,5 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Domeniu de măsurare	25 mm
Grosime carcasă	32,9 mm
Serie	HCT
Citire comutabilă	0,0001 mm
Ø tije de fixare h6	8 mm
Calibrarea	C1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Port USB
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 30 mm	023000 30
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100

Accesorii

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Piesă de ridicare pentru ceas comparator S_Dial WORK Domeniu de măsurare 25 mm	434212 25
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
	434212 12,5

Piesă de ridicare pentru ceas comparator S_Dial WORK
Domeniu de măsurare 12,5 mm

Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din oțel Tip 16	434900 16

Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3