



## Ceas comparator digital cu bluetooth Citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm



### Date comandă

Numărul de comandă	404301 12,5
GTIN	
Clasa articolului	40N

### Descriere

#### Execuție:

Carcasă robustă cu câmp mare de afișare și cu afișaj analog suplimentar. Mod de economisire și repornire automată, **sistem absolut**. Min/Max/Delta, toleranță, factor de conversie, AutoOff.

**Ajustare inițială (Preset)** a unei valori dorite. Pot fi salvate două valori de referință. Inversare a sensului de numărare.

Compatibil cu aplicația opțională **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS.

#### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

#### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948, battery pack Cod 404310 Ref. PACK.

### Descriere tehnică

Citire comutabilă	0,0001 mm
-------------------	-----------

Ø carcasă	59,5 mm
Calibrarea	C1
Serie	HCT
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Eroare de toleranță	0,0012 mm
Clasă de protecție IP	IP 54
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Domeniu de măsurare	12,5 mm
Grosime carcasă	32,9 mm
Număr de baterii incluse	1
Forță de măsurare	0,65 - 0,9 N
Alimentare cu energie	Cu baterii
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Port USB
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

## Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023000 12,5

## Accesorii

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Piesă de ridicare pentru ceas comparator S_Dial WORK Domeniu de măsurare 25 mm	434212 25
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Piesă de ridicare pentru ceas comparator S_Dial WORK Domeniu de măsurare 12,5 mm	434212 12,5
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30

Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20