



Ceas comparator digital cu bluetooth Citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 100mm



Date comandă

Numărul de comandă

404300 100

GTIN

Clasa articolului

40N

Descriere

Execuție:

Carcasă robustă cu câmp mare de afișare. Mod de economisire și repornire automată, **sistem absolut**. Min/Max/Delta, toleranță, factor de conversie, AutoOff. **Ajustare inițială (Preset)** a unei valori dorite. Pot fi salvate două valori de referință. Inversare a sensului de numărare. Compatibil cu aplicația opțională **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948, pârghie de ridicare Cod 434212, battery pack Cod 404310 Ref. PACK.

Descriere tehnică

Ø carcasă

59,5 mm

Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 54
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Forță de măsurare	1,8 - 3,8 N
Alimentare cu energie	Cu baterii
Citire comutabilă	0,001 mm
Eroare de toleranță	0,006 mm
Ø tijei de fixare h6	8 mm
Grosime carcasă	32,9 mm
Serie	HCT
Domeniu de măsurare	100 mm
Calibrarea	C1
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Port USB
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator

Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023010 100
CalibrareCeas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 100 mm	023000 100

Accesorii

Palpator din oțel Tip 12	434900 12
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Piesă de ridicare pentru ceas comparator S_Dial WORK Domeniu de măsurare 12,5 mm	434212 12,5
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 40 mm	434920 40
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3

Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30

Piesă de ridicare pentru ceas comparator S_Dial WORK Domeniu de măsurare 25 mm	434212 25
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2