



## Ceas comparator digital cu bluetooth Citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm



### Date comandă

Numărul de comandă	404302 12,5
GTIN	7640125698923
Clasa articolului	40N

### Descriere

#### Execuție:

Carcasă robustă cu câmp mare de afișare și cu afișaj analog suplimentar. Mod de economisire și repornire automată, **sistem absolut**. Min/Max/Delta, toleranță, factor de conversie, AutoOff.

**Ajustare inițială (Preset)** a unei valori dorite. Pot fi salvate două valori de referință. Inversare a sensului de numărare.

Compatibil cu aplicația opțională **HCT** (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS.

#### Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

#### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948, battery pack Cod 404310 Ref. PACK.

Interfață: Interfață Bluetooth

Clasă de protecție IP: IP 54

Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Aplicație radio: Aplicație HCT Mobile

Aplicație radio: HID (Human Interface Device)

Aplicație radio: Software-ul producătorului

Calibrarea: C1

Citire comutabilă: 0,001 mm

Eroare de toleranță: 0,003 mm  
 Forță de măsurare: 0,65 - 0,9 N  
 Ø tije de fixare h6: 8 mm  
 Ø carcasă: 59,5 mm  
 Grosime carcasă: 32,9 mm

## Descriere tehnică

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Grosime carcasă	32,9 mm
Clasă de protecție IP	IP 54
Ø carcasă	59,5 mm
Forță de măsurare	0,65 - 0,9 N
Domeniu de măsurare	12,5 mm
Ø tije de fixare h6	8 mm
Număr de baterii incluse	1
Citire comutabilă	0,001 mm
Eroare de toleranță	0,003 mm
Serie	HCT
Calibrarea	C1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Aplicație radio	Aplicație HCT Mobile
Aplicație radio	HID (Human Interface Device)
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Port USB
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Bluetooth
Tehnică de măsurare	digital

Tip produs	Ceas comparator
------------	-----------------

## Servicii

Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023000 12,5
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	023010 12,5
Calibrare DAkkS Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	013250 12,5
Calibrare Ceas comparator analogic 0,01 și digital 0,01 / 0,001 Domeniu de măsurare maxim 12,5 mm	013210 12,5

## Accesorii

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 80 mm	434920 80
Palpator din oțel Tip 10	434900 10
Palpator din oțel Tip 16	434900 16
Palpator din oțel Tip 11/15	434900 11/15
Palpator din oțel Tip 20	434900 20
Palpator din oțel Tip 18/3	434900 18/3
Palpator din carbură Tip 17	434910 17
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 50 mm	434920 50
Palpator din oțel Tip 14/15	434900 14/15
Piesă de ridicare pentru ceas comparator S_Dial WORK Domeniu de măsurare 25 mm	434212 25
Palpator din oțel Tip 28	434900 28
Palpator din oțel Tip 29/20	434900 29/20
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 20 mm	434920 20

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 70 mm	434920 70
Palpator din carbură Tip 18/5	434910 18/5
Palpator din oțel Tip 13	434900 13
Palpator din oțel Tip 17	434900 17
Palpator din oțel Tip 14/20	434900 14/20
Palpator din oțel Tip 14	434900 14
Palpator din oțel Tip 29/10	434900 29/10
Palpator din oțel Tip 2	434900 2
Palpator din carbură Tip 18/1	434910 18/1
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50
Palpator din carbură Tip 18/3	434910 18/3
Palpator din oțel Tip 11/30	434900 11/30
Palpator din oțel Tip 18/5	434900 18/5
Palpator din carbură Tip 16	434910 16
Palpator din carbură Tip 18/2	434910 18/2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 10 mm	434920 10
Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 30 mm	434920 30
Palpator din oțel Tip 39	434900 39
Palpator pivotant (orientabil)	434912
Palpator din oțel Tip 11/20	434900 11/20
Palpator din carbură Tip 11	434910 11
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Palpator din oțel Tip 14/40	434900 14/40
Palpator din oțel Tip 24	434900 24
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032

Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Palpator din oțel Tip 11/35	434900 11/35
Palpator din carbură Tip 18/4	434910 18/4
Palpator din carbură Tip 18/6	434910 18/6
Palpator din oțel Tip 18/4	434900 18/4
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 15 mm	434920 15
Palpator din oțel Tip 14/30	434900 14/30
Palpator din oțel Tip 18/1	434900 18/1
Palpator din oțel Tip 11/25	434900 11/25
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Palpator din oțel Tip 18/6	434900 18/6
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 60 mm	434920 60
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 90 mm	434920 90
Palpator din carbură Tip 14	434910 14
Piesă de ridicare pentru ceas comparator S_Dial WORK Domeniu de măsurare 12,5 mm	434212 12,5
Palpator din oțel Tip 11	434900 11
Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L 100 mm	434920 100
Palpator din oțel Tip 15	434900 15
Palpator din oțel Tip 30/10	434900 30/10
Palpator din carbură Tip 10	434910 10
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare 45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Palpator din oțel Tip 18/2	434900 18/2
Palpator din oțel Tip 12	434900 12
	434920 40

Prelungitoare pentru palpatoare de măsurare Lungime L  
40 mm

Palpator din carbură Tip 2

434910 2